

Garant
GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261319 16/11 |
| GTIN | 4062406711122 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| ISO kod držača | A16Q SVUCR/L11 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| Serija | GARANT Master |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 20 mm |
| Ø drške D_s | 16 mm |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 1103.. |
| Duljina glave L_1 | 31 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Udaljenost vrha od osi | 11 mm |
| Stezna visina L_2 | 15 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | lijevo |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Unutarnje hlađenje | da |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držać za unutarnje tokarenje |