

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251804 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315353 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

VNMG 160408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Vrsta | HB7140-2 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Lomač odvojenih čestica | VM |
| Glavna primjena | M |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 200 m/min |
| Tolerancija | M |
| Prevlaka | prevučena |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Posmak f | 0,1 - 0,5 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | snažno prekinuto |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |