


**Garant****SCMT 09T304, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Vrsta	HB7140-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje