

Garant**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	180 mm
Ø drške D _s	16 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Stezna visina L ₂	15 mm
Duljina glave L ₁	31 mm
ISO kod držača	A16Q SVUCR/L11
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Serija	GARANT Master
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje