

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	200 mm
Ø drške D _s	25 mm
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
ISO kod držača	A25R SVUCR/L16
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Serijski	GARANT Master
Duljina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	31 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje