

Garant**TCMT 110208, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110208 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110208
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Vrsta	HB7140-2
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje