

# Yale

## Ručna lančana dizalica UNO plus A, nosivost: 3t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086017 3
GTIN	4025092168366
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Robusna konstrukcija od vrlo čvrste čeličnog lima kompaktne izvedbe i male mase. Lakohodna **deblokada lanca**. U kućište lijevana vodilica lanca za hod lanca bez smetnji.

#### Upotreba:

Standardni višenamjenski uređaji za praktičnu, mnogostranu primjenu.

#### Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yale višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **deblokada lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

**Protuklizna spojka** (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

#### ATEX izvedba na upit

### Tehnički opis

Sila podizanja pri nazivnom teretu	40 daN
Nosivost t	3 t
Nosivost	3000 kg
Materijal kućišta	Čelični lim
Oslobađanje lanca	da
Normalna podizna visina	1,5 m
Broj lanaca	1
Težina	16,9 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica