

Garant**Marker, Ø drške d: 20mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	358725 20
GTIN	4067263550662
Razred artikla	31E

Opis

Izvedba:

Kućište od alatnog čelika s Weldon drškom.

Prednost:

Površina se zgušnjava kako ne bi došlo do slabljenja ili oštećenja materijala. Brzina označavanja jednaka je maksimalnom pomaku. Visoka otpornost na trošenje omogućava dulji vijek trajanja specijalne igle. Prikladno za označavanje okruglih površina. Primjenjivo na tokarilici. Visoko pouzdan proces. **Brza zamjena igle** jednostavnim izvlačenjem. Neravnine obradaka do 7 mm (ovisno o izvedbi) se kompenziraju.

Čišćenje površine obratka kroz kanale komprimiranog zraka s različitim kutovima maksimalno 10 bara. Postavljanje širine podešavanjem snage pritiska, nisu potrebni različiti polumjeri igle! Visoka otpornost na habanje vrha za označavanje zahvaljujući **kotrljajućoj kuglici**. Nema stvaranja srha.

Upotreba:

Za označavanje različitih materijala kao što su aluminij, titan, čelik, bronca, bakar, mesing, plastika itd. S manjim vrhom igle mogu se označiti površinske tvrdoće do 57 HRC.

Dio isporuke:

Uključujući 1 vrh za označavanje br. 358729.

Tehnički opis

Ø D ₁	0,5 mm
L ₁	35,2 mm
L	87,7 mm
Ø D	16,5 mm

Ø drške d	20 mm
Vrsta proizvoda	Alat za izradu etiketa

Pribor

Vrh za označavanje radijus 0,5 mm	358729 0,5
-----------------------------------	------------