



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Ø D ₃	20 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
Prihvatni navoj M	M16
Vijak za izmjenjivu pločicu	229918 (T15; 2,1 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 0904
Ukupna duljina L _{ukupno}	43 mm
Ø reza D _c	35 mm
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,3 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	55 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,74 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229908
Stezni vijak	229918