

**DCMT 070202, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 070202 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: M
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	M
Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Vrsta	HBT130
Glavna primjena	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje