

Garant

Stezna glava za ravne površine oblik AD s rupama rashladnog kanala, BT 30 A = 100, Ø stezanja D1: 6mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302591 6
GTIN	4067263983910
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Svi drške čvrsto zavijene (nepokretne). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹. **S kanalima rashladnog sredstva koji se mogu zatvoriti.**

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	6
Stezni Ø D ₁	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine