


DCMT 11T302, Vrsta: HBT130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T302 HBT130 Vrsta: HBT130
 Lomač odvojenih čestica: M
 Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	MF
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Prevlaka	TiCN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Vrsta	HBT130
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Lomač odvojenih čestica	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje