

**Garant****Stezna glava za ravne površine oblik AD, BT 40 A = 100, Ø stezanja D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 303650 20     |
| GTIN           | 4067263002529 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad).

**Prednost:**

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Tehnički opis**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Rezervni stezni vijak 309900 | 20     |
| Vanjski Ø D                  | 52 mm  |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 20 mm  |
| Duljina izboja A-dimenzija   | 100 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| a  | 1 mm                              |
| Prihvat                                    | BT 40 A = 100                     |
| Standard                                   | DIN 6359                          |
| Norma prihvata                             | ISO 7388-2                        |
| Norma prihvata                             | ISO 7388-2                        |
| Oblik                                      | AD                                |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Izvedba                                    | BT-DC                             |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|