

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške / pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Zatik	259049 8
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Podložna pločica	259033 9
Stezna vilica	259038 20
Seriya	Master Eco
Veličina drške	25 mm
ISO kod držača	MTJNR/L 2525X16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604..
Duljina glave L ₁	35 mm

Vijak za steznu vilicu	259021 6
Ukupna duljina L	105 mm
Veličina pločice	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500