


Garant
eco držač za tokarenje, kratki, desno, veličina drške / pločice: 20/11 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250614 20/11
GTIN	4062406734817
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji sa GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: DDJNR/L 2020X11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1104..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 34 mm

Ukupna duljina L: 97 mm

Podložna
pločica: 259033 3

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2020X11
Vijak za podlošku	259027 2

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L ₁	34 mm
Ukupna duljina L	97 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 11
Podložna pločica	259033 3
Serija	Eco
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500