


**Garant****SNMG 120404, Vrsta: HB7415-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120404 HB7415-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7415-1

Lomač odvojenih čestica: TIS

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 110 m/min

## Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7415-1
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 110 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Glavna primjena	S

Broj zamjena/oštrica	8
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	TIS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje