

Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7415-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7415-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7415-1

Lomač odvojenih čestica: TIM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7415-1
Lomač odvojenih čestica	TIM

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	S
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje