

Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 11T302 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	TIS
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Tolerancija	M
Vrsta	HB7415-1
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	S
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje