

Garant**TCMT 16T304, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T304 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7415-1
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	S
Lomač odvojenih čestica	TIS
Broj zamjena/oštrica	3
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje