

**Garant****VBMT 110304, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Razred artikla	21G

**Opis**

VBMT 110304 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 110 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	HB7415-1
Glavna primjena	S
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje