


Garant**TNMG 160404, Vrsta: HU7305-1**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251542 HU7305-1 |
| GTIN | 4062406749835 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Posmak f | 0,05 - 0,6 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 400 - 700 m/min |
| Glavna primjena | N |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 |
| Vrsta | HU7305-1 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 5 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Tolerancija | M |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kutni radijus | 0,4 mm |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Lomač odvojenih čestica | AM1 |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |