

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250762 HU7305-1 |
| GTIN | 4062406749828 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150608 HU7305-1 Vrsta: HU7305-1
Lomač odvojenih čestica: AM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 400 - 700 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 400 - 700 m/min |
| Vrsta | HU7305-1 |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Lomač odvojenih čestica | AM1 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dubina reza a_p | 0,2 - 5 mm |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Tolerancija | M |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 |
| Glavna primjena | N |
| Posmak f | 0,05 - 0,6 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |