


**Garant****WNMG 080408, Vrsta: HU7305-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Razred artikla	21G

## Opis

WN. G 080408 HU7305-1 Vrsta: HU7305-1  
Lomač odvojenih čestica: AM1  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 400 - 700 m/min

## Tehnički opis

Glavna primjena	N
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	AM1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
Kutni radijus	0,8 mm

Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	400 - 700 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	6
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HU7305-1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje