


Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Vrsta	HB7130-2
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje