

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VG
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Vrsta	HB7130-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje