

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje