

Garant**DNMG 110408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Tolerancija	M
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	HB7130-2
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje