

Garant**DNMG 150612, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VG
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Vrsta	HB7130-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje