

**Garant****WNMG 080412, Vrsta: HB7130-2**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

## Tehnički opis

Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta	HB7130-2
Lomač odvojenih čestica	VG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412

Fina/gruba obrada	gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje