

**Garant****CC.T 060204, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 060204 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Tolerancija	M

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202
Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje