

Garant**CC.T 060202, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 060202 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancija	M
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje