

Garant**CC.T 09T302, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 09T302 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7130-2
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje