

**Garant****WNMG 080404, Vrsta: HB7130-2**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

## Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min
Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje