

Garant**CC.T 09T304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7130-2
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje