


Garant**SCMT 09T304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vrsta	HB7130-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje