

Garant**TCMT 110204, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110204 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Vrsta	HB7130-2
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje