

Garant**TCMT 16T304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T304 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7130-2
Broj zamjena/oštrica	3
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	VS
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje