


**Garant****SCMT 120404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Razred artikla	21G

**Opis**

SCMT 120404 HB7130-2 Kutni radijus: 0,4 mm  
Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7130-2
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,4 mm

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje