

**Garant****VBMT 110304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Razred artikla	21G

**Opis**

VBMT 110304 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Vrsta	HB7130-2
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min

Lomač odvojenih čestica	VS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje