

Garant**VBMT 110302, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7130-2
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110302
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje