

**Garant****VC.T 160404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 261372 HB7130-2 |
| GTIN           | 4062406750459   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

VC.T 160404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Broj zamjena/oštrica              | 2                |
| Uvjetovanost reza                 | lagani prekid    |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Lomač odvojenih čestica           | VS               |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada      |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 80 - 270 m/min   |
| Tolerancija                       | M                |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Kutni radijus                    | 0,4 mm                             |
| Dubina reza $a_p$                | 0,2 - 1,5 mm                       |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 160404                        |
| Vrsta                            | HB7130-2                           |
| Glavna primjena                  | M                                  |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)                   |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |