

Garant**VHM kuglasto glodalo, bez prevlake, Ø f8 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 207028 8 |
| GTIN | 4045197596666 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

S dodatno **poliranim** žljebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** kod aluminijskih materijala sa duljim odvojenim česticama.

Duljine slične **DIN 6527**.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Broj zubi Z | 2 |
| Ø reza D_c | 8 mm |
| Oslobađanje Ø D_1 | 7,5 mm |
| Posmak f_z za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,06 mm |
| Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje | 54 mm |
| Ø drške D_s | 8 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 22 mm |
| Kut spirale | 45 stupanj |
| Polumjer R | 4 mm |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | W |
| Tolerancija nazivnog \emptyset | f8 |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,03×D kod glodala za kopiranje |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | žuto |
| Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij | prikladno | 220 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 170 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 130 m/min | N |
| PMMA akril | prikladno | 180 m/min | N |
| PE-HD | prikladno | 140 m/min | N |
| PA 66 | prikladno | 180 m/min | N |
| PEEK | prikladno | 130 m/min | N |
| PF 31 | prikladno | 120 m/min | N |
| Honeycomb sendvič konstrukcije | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | N |
| Cu | prikladno | 140 m/min | N |
| CuZn | prikladno | 180 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Zrak | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Usluge | |
| Brušenje tip HB | 129100 HB |