

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje