

**Garant****DNMG 150612, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150612 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)

Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Vrsta	HB7130-2
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje