

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	HB7130-2
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje