

**Garant****DNMG 150604, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150604 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje