



Šiljak za tokarenje s MK drškom, Morse konus (MK): 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327400 4
GTIN	4062406764586
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kut vrha 60°, Ø steznog kruga 17 mm - 54 mm.
- Moguć desni i lijevi smjer vrtnje.
- Izvrsno za korištenje na tokarilicama i pri glodanju.

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321405, br. 321720, br. 321730 i 321740.

Dio isporuke:

Šiljak za tokarenje s vrhovima za centriranje 327410 i povodnikom 327412.

Dodatni pribor:

Br. 327410 vrh za centriranje, br. 327412 povodnik, br. 327414 prigušni elementi.

Napomena:

Odgovarajuće konusne čahure za prilagodbu u steznoj glavi za tokarenje na zahtjev.

Ø radnog područja: 19 - 34 mm

Stezni krug Ø D1: 17 mm

Korisna duljina B: 62 mm

Težina obratka: 50 kg

Vanjski Ø: 42 mm

Najveći Ø vrha 60° A: 5 mm

Tehnički opis

Težina obratka	50 kg
----------------	-------

Najveći Ø vrha 60 ° A	5 mm
Vanjski Ø	42 mm
Korisna duljina B	62 mm
Stezni krug Ø D1	17 mm
Ø radnog područja	19 - 34 mm
Otisni vijak	ne
Vrsta proizvoda	Čeoni zahvatnik