



## Šiljak za tokarenje s MK drškom, Morse konus (MK): 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327403 4
GTIN	4062406765835
Razred artikla	32P

### Opis

#### Izvedba:

- Kut vrha 60°, Ø steznog kruga 17 mm - 54 mm.
- Moguć desni i lijevi smjer vrtnje.
- Izvrsno za korištenje na tokarilicama i pri glodanju.

#### Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

#### Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321405, br. 321720, br. 321730 i 321740.

#### Dio isporuke:

Šiljak za tokarenje s vrhovima za centriranje 327410 i povodnikom 327412.

#### Dodatni pribor:

Br. 327410 šiljak za centriranje, br. 327412 povodnik, br. 327414 prigušni elementi.

#### Napomena:

Odgovarajuće konusne čahure za prilagodbu u steznoj glavi za tokarenje na zahtjev.

Ø radnog područja: 55 - 100 mm

Stezni krug Ø D1: 54 mm

Korisna duljina B: 104,1 mm

Težina obratka: 100 kg

Vanjski Ø: 82 mm

Najveći Ø vrha 60° A: 20 mm

### Tehnički opis

Težina obratka	100 kg
----------------	--------

Najveći Ø vrha 60 ° A	20 mm
Stezni krug Ø D1	54 mm
Vanjski Ø	82 mm
Korisna duljina B	104,1 mm
Ø radnog područja	55 - 100 mm
Otisni vijak	ne
Vrsta proizvoda	Čeoni zahvatnik