

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	UNI
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412

Tolerancija	M
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a _p	0,2 - 6 mm
Vrsta	HB725-1
Lomač odvojenih čestica	UM1
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje