

Garant**CNMG 160616, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4

Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Lomač odvojenih čestica	UM1
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	1,6 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	HB725-1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje